

LANNOITEANNOSTELIJAT

| Dosatron-annostelija | D3GL2BP | D45RE3 | D8R | D20S |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Minimivirtaus | 50 l/h | 200 l/h | 600 l/h | 1500 l/h |
| Maksimivirtaus | 3000 l/h | 4500 l/h | 8000 l/h | 20 000 l/h |
| Säädettävä annostelu* | 0,2 - 2 % | 0,5 - 3 % | 0,2 - 2 % | 0,2 - 2 % |
| Toimintapaine | 0,5 - 6,0 bar | 0,5 - 5,0 bar | 0,5 - 8,0 bar | 0,2- 10 bar |
| Toimintalämpötila | 5 - 40 °C | 5 - 40°C | 5 - 40°C | 5 - 40 °C |
| Painehäviö | 0,4 - 1,6 bar | 0,2 - 1,7 bar | 0,2 - 0,7 bar | 0,2 - 0,9 bar |
| Ohitus vedelle | on | on | on | on |
| Liitäntä | R 3/4" UK | R11/4" UK | 50mm pur. liitin | 63mm pur. liitin |
| Paino | 1,8 kg | 3,2 kg | 5,5 kg | 23 kg |
| Suosittelava suodatin | Arkal 3/4" tai 1" | Arkal 1" | Arkal 1 1/2" super | Arkal 2" |

* suositellaan käytettäväksi 10 % emoliuosta

Suosittelimme Arkal-lamellisuodatinta 130 micron (120 mesh, punaiset lamellit) tai tiheämpi, asennettavaksi ennen annostelijaa, jotta vältetään epäpuhtauksilta. Annostelijan tulopuolelle suositellaan hitaasti avautuvaa venttiiliä, jolla estetään mahdollisten paineiskujen vaikutus laitteeseen. Lisätietoa käyttöohjeessa. Kauden lopussa ja aina ennen käyttötaukoa laite kannattaa puhdistaa imemällä puhdasta vettä laitteen läpi.

